

Многопрофильная автоматизированная система IDS-iSYS



Устройство произвольного доступа IDS-iSYS Multi-Discipline Automated System представляет собой компактное решение для автоматизации обработки хемилюминесцентных иммуноанализов (ХЛИА) в области диагностики аутоиммунных заболеваний, инфекций и аллергии, а также обнаружения антигенов. Образцы можно загружать непрерывно, что означает, что каждый образец пациента может быть обработан эффективно и с минимальными затратами времени. Вместе с приоритетной обработкой экстренных проб (пробы STAT) лаборатории с динамичной производительностью проб и требованиями к пробам обеспечивают максимально возможную гибкость в рутинной работе.

- **Инструмент с произвольным доступом** для пакетной, непрерывной и STAT-загрузки.
- **Удобное управление и минимальные усилия по калибровке** благодаря хранению основных кривых
- **Одновременная обработка аутоиммунных и инфекционных параметров, а также обнаружение антигена** только одним прибором
- **Быстрая и эффективная обработка** для надежных результатов уже через 25 минут (в зависимости от теста)
- **Высокая пропускная способность** до 120 образцов в час
- **Полная отслеживаемость** образцов, реагентов и расходных материалов благодаря встроенному сканеру штрих-кода

Технические характеристики

Образец материала	Сыворотка, плазма, моча или слюна (зависит от анализа)
Количество позиций загрузки	120 позиций для образцов, калибраторов и контролей (6 штативов по 20 позиций)
Количество параметров	До 15 различных картриджей для иммуноанализа
Время до первого результата	< 25 минут (зависит от анализа)
пропускная способность	До 120 тестов/час (в зависимости от анализа)
Пробирки для образцов	Первичные пробирки: 4,5 мл, 6 мл, 8,5 мл, 10 мл, вторичные пробирки: 5 мл, микропробирки: 500 мкл, 2 мл
Люминометр	Длины волн от 300 до 500 нм.
Спектрофотометр	Спектрофотометр со светодиодной технологией и фильтрами с 12 длинами волн.
Объемы пипетирования	4 мкл-300 мкл (зависит от анализа)
Отслеживаемость	Встроенные считыватели штрих-кодов для образцов, картриджей с реагентами и расходных материалов
Онлайн соединение	Интерфейс ASTM, двунаправленный
Размеры (ШхГхВ)	1050 мм x 750 мм x 700 мм
Масса	103 кг

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93